




Pipe Hangers & Supprts


アカギのバンド

アカギ式

配管支持金具



御承認願図
WEB図面



サイズ	B	C	D	d	H	P	S	t	Y	Z	Ø
50H	W ³ / ₈	21	45	12	50	20	15	3.5	7.0	35	Ø9.0×14
65H	〃	〃	〃	〃	65	〃	〃	〃	〃	〃	〃
75H	〃	〃	〃	〃	75	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100H	〃	〃	〃	〃	100	〃	〃	〃	〃	〃	〃
125H	〃	〃	〃	〃	125	〃	〃	〃	〃	〃	〃
150H	W ³ / ₈	21	45	12	150	20	15	3.5	7.0	35	Ø9.0×14
200H	〃	〃	〃	〃	200	〃	〃	〃	〃	〃	〃
250H	〃	〃	〃	〃	250	〃	〃	〃	〃	〃	〃
300H	〃	〃	〃	〃	300	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3	
No,4		No,5		No,6	
品番 (No. OF PART) A10392	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-360-4	3RD ANGLE PROJECTION			
品名 (NAME OF PART) ステン座付羽子板	サイズ W ³ / ₈ ×50H~300H	尺度 (SCALE) 1:2(図は75H)			
材料 (MATERIAL) SUS 304	製図 (DWG) CHECKED	検査 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRAEAD) 平成13年4月27日	
表面処理 (FACE OF COAT)					配管支特金具の 株式会社アカギ