

EA440AT-50S ~ -150S

[ステンレス製]立バンド用取付足



立バンド用のねじ込み式取付足です。
 インサートやアンカー類の内ねじ部から直接セッティングが可能です。
 材質 … ステンレス(SUS304)
 ねじ径 … W3/8(図面B)
 穴幅 … 9×14mm(図面)

品番	サイズ(mm)									重量 (g)
	高さ (H)	幅 (C)	D	d	P	S	厚み (t)	Y	つば (Z)	
EA440AT-50S	50	21	45	12	20	15	3.5	7	35	40.4
EA440AT-65S	65									47.9
EA440AT-75S	75									53.7
EA440AT-100S	100									69.8
EA440AT-120S	120									84.4
EA440AT-150S	150									100.1

