

# EA440AT-50 ~ -150

立バンド用取付足



立バンド用のねじ込み式取付足です。  
 インサートやアンカー類の内ねじ部から直接セッティングが可能です。  
 材質 … スチール(電気亜鉛メッキ)  
 ねじ径 … W3/8(図面B)  
 穴幅 … 9×14mm(図面 )  
 入数 … 10個

品番	サイズ(mm)									重量 (1個) (g)
	高さ (H)	幅 (C)	D	d	P	S	厚み (t)	Y	つば (Z)	
EA440AT-50	50	21	45	12	20	15	3.5	5	35	43.6
EA440AT-65	65									49.0
EA440AT-75	75									55.2
EA440AT-100	100									71.0
EA440AT-120	120									85.6
EA440AT-150	150									101.1

