





# Pipe Hangers & Supports

アカギのバンド アカギ式 配管支持金具



御承認願図  
WEB図面



サイズ	A	C	P	t	Ø
15A	Ø21.7	25	50	2.0	Ø5.0
20A	Ø27.2	〃	57	〃	〃
25A	Ø34.0	〃	63	〃	〃
32A	Ø42.7	〃	72	〃	〃
40A	Ø48.6	〃	77	〃	〃
50A	Ø60.5	25	90	2.0	Ø5.0
65A	Ø76.3	〃	113	〃	〃
80A	Ø89.1	〃	125	〃	〃
100A	Ø114.3	〃	150	〃	〃
125A	Ø139.8	32	185	3.0	Ø11
150A	Ø165.2	32	205	3.0	Ø11
200A	Ø216.3	〃	255	〃	〃

No,1		No,2		No,3	
No,4		No,5		No,6	
品番 (No. OF PART) A10453	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-2121-1	三角法 3RD ANGLE PROJECTION			
品名 (NAME OF PART) ステン厚サドル	サイズ 15A~200A	尺度 (SCALE) 1:3(図は100A)			
材料 (MATERIAL) SUS304	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成17年9月6日	
表面処理 (FACE OF CORT)				配管支持金具の <b>株式会社アカギ</b>	