




Pipe Hangers & Supports

アカギのバンド

アカギ式

配管支持金具

御承認願図
WEB図面



サイズ	A	B	C	d	F	H	L	t	ø1	ø2
15A×35H	ø21.7	M6×20L	25	6.5	6.0	35	32	1.2	ø4.5	ø7.0
15A×50H	ø21.7	M6×20L	25	6.5	6.0	50	32	1.2	ø4.5	ø7.0
20A×35H	ø27.2	M6×20L	25	6.5	6.0	35	32	1.2	ø4.5	ø7.0
20A×50H	ø27.2	M6×20L	25	6.5	6.0	50	32	1.2	ø4.5	ø7.0

No.1		No.2		No.3	
No.4		No.5		No.6	
品番 (No. OF PART) A10534	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-4173			三角法 3RD ANGLE PROJECTION	
品名 (NAME OF PART) 組式T型バンド(鋼管用)	サイズ 15A、20A×35H、50H			尺度 (SCALE) 1:2(15A×50H)	
材料 (MATERIAL) SPHC	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PREAED) 平成17年6月7日	
表面処理 (FACE OF CORT) 電気亜鉛めっき仕上げ				 配管支持金具の 株式会社 アカギ	