




Pipe Hangers & Supports


アカギのバンド

アガ式

配管支持金具



御承認願図
WEB図面



サイズ	A	B	C	D ₁	D ₂	D ₃	E	F	H	L	P	t ₁	t ₂	W	X
15A	Ø21.7	W $\frac{3}{8}$	25	Ø11	Ø11×14	Ø5.0×7.0	63	6.0	120	138	118	2.3	2.6	32	15
20A	Ø27.2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃
25A	Ø34.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃
32A	Ø42.7	〃	〃	〃	〃	〃	115	〃		190	170	〃	〃	〃	〃
40A	Ø48.6	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃
50A	Ø60.5	W $\frac{3}{8}$	25	Ø11	Ø11×14	Ø5.0×7.0	115	6.0		190	170	2.3	2.6	32	15
65A	Ø76.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃
80A	Ø89.1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	Ø114.3	〃	〃	〃	〃	〃	150	〃		225	205	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3	
No,4		No,5		No,6	
品番 (No. OF PART) A13576	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-1179-2	3RD ANGLE PROJECTION			
品名 (NAME OF PART) セットフロアーナット付プレート	サイズ 15A~100A	尺度 (SCALE) 1:3(図は32A×120H)			
材料 (MATERIAL) SPHC	製図 (DWG) 	検図 (CHECKED) 	承認図 (MGR) 	作成年月日 (PRERAED) 平成16年4月14日	
表面処理 (FACE OF CORT) 電気亜鉛めつき仕上げ					配管支持金具の 株式会社 アカギ