

## A10139 吊バンド

SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 175A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10139 吊バンド

単位(mm)



サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F
-10	0019	10A	17.3	1.8	25	M 6×20	26	6
-15	0023	15A	21.7	1.8	25	M 6×20	26	6
	0292	VP20	26.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-20	0038	20A	27.2	1.8	25	M 6×20	26	6
	0235	VP25	32.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-25	0042	25A	34.0	1.8	25	M 6×20	26	6
	0240	VP30	38.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-32	0057	32A	42.7	1.8	25	M 6×20	26	6
-40	0061	40A	48.6	1.8	25	M 6×20	26	6
-50	0076	50A	60.5	1.8	25	M 8×25	26	6
-65	0095	65A	76.3	2.3	25	M 8×25	26	6
-80	0108	80A	89.1	2.3	25	M 8×25	26	6
-90	0112	90A	101.6	2.3	25	M 8×25	26	6
-100	0127	100A	114.3	2.3	25	M 8×25	26	6
	0131	125A	139.8	3.2	32	M10×30	36	8
	0146	150A	165.2	3.2	32	M12×45	36	8
	0165	175A	190.7	4.5	32	M12×45	40	10
	0170	200A	216.3	4.5	38	M12×45	45	10
	0184	250A	267.4	6.0	38	M16×50	50	13
	0199	300A	318.5	6.0	50	M16×50	65	13

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。  
共回り防止金具付

## A10198 ステン吊バンド

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
- 250A以上はリブのない平鋼製となります。
- 350A以上は製作品。
- SUS 304製。

品番コード A10198 ステン吊バンド

単位(mm)



サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F
-15	0010	15A	21.7	2.0	25	M 6×20	26	8
-20	0024	20A	27.2	2.0	25	M 6×20	26	8
-25	0039	25A	34.0	2.0	25	M 6×20	26	8
-32	0043	32A	42.7	2.0	25	M 6×20	26	8
-40	0058	40A	48.6	2.0	25	M 6×20	26	8
-50	0062	50A	60.5	2.0	25	M 6×20	26	8
-65	0077	65A	76.3	2.3	25	M 8×25	26	8
-80	0081	80A	89.1	2.3	25	M 8×25	26	8
-90	0096	90A	101.6	2.3	25	M 8×25	26	8
-100	0109	100A	114.3	2.3	25	M 8×25	26	8
	0113	125A	139.8	3.0	32	M10×35	36	11
	0128	150A	165.2	3.0	32	M12×45	36	11
	0132	200A	216.3	3.0	32	M12×45	36	11
	0147	250A	267.4	4.0	50	M16×50	57	15
	0151	300A	318.5	4.0	50	M16×50	57	15

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。  
共回り防止金具付