




Pipe Hangers & Supptrs

アカギのバンド アカギ式 配管支持金具



御承認願図
WEB図面

サイズ	A	B	C	D	d	t	W	φ
10A	ø18	M6×25L	25	26	12.5	1.0	W ³ / ₈	ø7.0
15A	ø22	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20A	ø26	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
25A	ø32	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30A	ø38	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40A	ø48	M6×25L	25	26	12.5	1.0	W ³ / ₈	ø7.0
50A	ø60	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
65A	ø76	M8×25L	32	〃	〃	〃	〃	ø9.0
75A	ø89	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	ø114	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3
No,4		No,5		No,6
品番 (No. OF PART) A10158	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-172-1	三角法 3RD ANGLE PROJECTION		
品名 (NAME OF PART) VP吊タン付	サイズ 10A~100A	尺度 (SCALE) 1:2(図は40A)		
材料 (MATERIAL) バンド=SPCC 吊用タン=SPHC	製図 (DWG) No.1	検図 (CHECKED) No.2	承認図 (MGR) No.3	作成年月日 (PRAEAD) 平成13年2月6日
表面処理 (FACE OF COAT) 電気亜鉛めつき仕上げ				配管支持金具の 株式会社アカギ