




Pipe Hangers & Supptrs  
アカギのバンド アカギ式 配管支持金具

御承認願図  
WEB図面



サイズ	A	B	C	D	d	t	W	φ
10A	ø18	M6×25L	25	26	12.5	1.0	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	ø7.0
15A	ø22	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
20A	ø26	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
25A	ø32	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
30A	ø38	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40A	ø48	M6×25L	25	26	12.5	1.0	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	ø7.0
50A	ø60	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
65A	ø76	M8×25L	32	〃	〃	〃	〃	ø9.0
75A	ø89	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	ø114	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3
No,4		No,5		No,6
品番 (No. OF PART) A10205	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-172-3	3RD ANGLE PROJECTION		
品名 (NAME OF PART) ステンVP吊タン付	サイズ 10A~100A	尺度 (SCALE) 1:2(図は40A)		
材料 (MATERIAL) SUS304	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRAEAD) 平成13年4月23日
表面処理 (FACE OF COAT)				<b>配管支持金具の 株式会社アカギ</b>