EA440BV-15～-100

鋼管用防振吊バンド







- 材　質　･･･
  スチール（電気亜鉛メッキ）
- SGP管用
- 吊ボルト径　･･･　W3/8
- 10mmゴム付

品番	径称	適合管外径（A）	使用ボルトサイズ（B）	C	D	d	ゴム厚(T)	バンド厚（t）	吊ボルト径（W）	ボルト穴（φ）	重量（g）
EA440BV-15	15A	21.7	M8×25	25	26	12.5	10	2.3	W3/8	9	196.0
EA440BV-20	20A	27.2									201.9
EA440BV-25	25A	34.0									219.2
EA440BV-32	32A	42.7									237.6
EA440BV-40	40A	48.6									258.6
EA440BV-50	50A	60.5									275.9
EA440BV-65	65A	76.3	M10×30					3.2		11	389.8
EA440BV-80	80A	89.1									425.4
EA440BV-100	100A	114.3									491.8

（サイズ単位：mm）