

EA440BA-8~BC-30

(黄銅丸棒(快削))

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径公差
EA441BA-8	8	300	0.14	±0.04
EA441BA-10	10	300	0.21	±0.04
EA441BA-12	12	300	0.3	±0.06
EA441BA-15	15	300	0.46	±0.06
EA441BA-18	18	300	0.66	±0.06
EA441BA-20	20	300	0.82	±0.06
EA441BA-22	22	300	0.99	±0.08
EA441BA-25	25	300	1.28	±0.08
EA441BA-28	28	300	1.6	±0.08
EA441BA-30	30	300	1.84	±0.08
EA441BB-8	8	600	0.26	±0.04
EA441BB-10	10	600	0.41	±0.04
EA441BB-12	12	600	0.59	±0.06
EA441BB-15	15	600	0.91	±0.06
EA441BB-18	18	600	1.31	±0.06
EA441BB-20	20	600	1.62	±0.06
EA441BB-22	22	600	1.96	±0.08
EA441BB-25	25	600	2.53	±0.08
EA441BB-28	28	600	3.17	±0.08
EA441BB-30	30	600	3.64	±0.08

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径公差
EA441BC-8	8	1200	0.52	±0.04
EA441BC-10	10	1200	0.81	±0.04
EA441BC-12	12	1200	1.16	±0.06
EA441BC-15	15	1200	1.81	±0.06
EA441BC-18	18	1200	2.61	±0.06
EA441BC-20	20	1200	3.22	±0.06
EA441BC-22	22	1200	3.9	±0.08
EA441BC-25	25	1200	5.03	±0.08
EA441BC-28	28	1200	6.31	±0.08
EA441BC-30	30	1200	7.24	±0.08



(黄銅丸棒(快削))

- JIS規格
- 調質
- 特色
- 用途
- 成分

H3250 C3604BD

F (製造したままのもの)

被削性に優れている

ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される

	Cu 銅	Pb 鉛	Fe 鉄	Sn 錫	Zn 亜鉛
C3604B	57.0~61.0	1.8~3.7	0.5以下	Fe+Sn 1.2以下	残部

- 切断方法・切断公差

バンドソー切断 (-0, +3)

※商品に材質識別の為、一部(白)色塗っております。