

EA440DE-6~DG-38

(アルミ丸棒(A5052))

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径公差
EA441DE-6	6	300	0.03	±0.06
EA441DE-8	8	300	0.05	±0.06
EA441DE-10	10	300	0.07	±0.06
EA441DE-12	12	300	0.1	±0.06
EA441DE-15	15	300	0.16	±0.08
EA441DE-20	20	300	0.27	±0.33
EA441DE-22	22	300	0.33	±0.33
EA441DE-25	25	300	0.42	±0.33
EA441DE-30	30	300	0.61	±0.39
EA441DE-32	32	300	0.69	±0.39
EA441DE-34	34	300	0.78	±0.39
EA441DE-35	35	300	0.83	±0.39
EA441DE-38	38	300	0.97	±0.39
EA441DF-6	6	600	0.05	±0.06
EA441DF-8	8	600	0.09	±0.06
EA441DF-10	10	600	0.14	±0.06
EA441DF-12	12	600	0.2	±0.06
EA441DF-15	15	600	0.3	±0.08
EA441DF-20	20	600	0.54	±0.33
EA441DF-22	22	600	0.65	±0.33
EA441DF-25	25	600	0.84	±0.33
EA441DF-30	30	600	1.2	±0.39
EA441DF-32	32	600	1.37	±0.39
EA441DF-34	32	600	1.54	±0.39
EA441DF-35	32	600	1.64	±0.39
EA441DF-38	32	600	1.93	±0.39

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径公差
EA441DG-6	6	1200	0.1	±0.06
EA441DG-8	8	1200	0.17	±0.06
EA441DG-10	10	1200	0.27	±0.06
EA441DG-12	12	1200	0.39	±0.06
EA441DG-15	15	1200	0.6	±0.08
EA441DG-20	20	1200	1.07	±0.33
EA441DG-22	22	1200	1.29	±0.33
EA441DG-25	25	1200	1.66	±0.33
EA441DG-30	30	1200	2.39	±0.39
EA441DG-32	32	1200	2.72	±0.39
EA441DG-34	34	1200	3.07	±0.39
EA441DG-35	35	1200	3.25	±0.39
EA441DG-38	38	1200	3.83	±0.39



(アルミ丸棒(A5052))

●JIS規格… H4040 A5052BD

- 調質… H34 (加工硬化後、安定化処理をしたもの)
 - 特色… 中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
 - 用途… 一般板金、一般機械部品等に使用される
 - 切断方法・切断公差… バンドソー切断 (-0、+3)
- ※商品に材質識別の為、一部(ピンク)色塗っております。

●成分

	Si けい素	Fe 鉄	Cu 銅	Mn マンガン	Mg マグネシウム	Cr クローム	Zn 亜鉛	Al アルミニウム
A5052B	0.25	0.4	0.1	0.1	2.2~2.8	0.15~0.35	0.1	残部

***アルミ A5052丸棒**

(品名)

JIS規格:

調質:

(特色)

(用途)

(成分表)
