

EA441VB-11～-104 黄銅板



- 材質 … C2801(60/40黄銅)
- 展延性に優れ、メッキ性が良いので
熱交換機、機械部品などに向きます。

品番	サイズ(mm)			重量 (kg)	
	長さ	幅	厚み		
EA441VB-11	300	300	1	0.78	
EA441VB-12	600	300	1	1.55	
EA441VB-21	300	300	2	1.55	
EA441VB-22	600	300	2	3.10	
EA441VB-31	300	300	3	2.33	
EA441VB-32	600	300	3	4.65	
EA441VB-41	300	300	4	3.10	
EA441VB-42	600	300	4	6.20	
EA441VB-51	300	200	5	2.58	
EA441VB-52	300	300	5	3.87	
EA441VB-53	600	200	5	5.16	
EA441VB-54	600	300	5	7.74	
EA441VB-61	300	200	6	3.10	取扱中止
EA441VB-62	300	300	6	4.65	取扱中止
EA441VB-63	600	200	6	6.20	取扱中止
EA441VB-64	600	300	6	9.29	取扱中止
EA441VB-71	300	200	7	3.62	取扱中止
EA441VB-72	300	300	7	5.42	取扱中止
EA441VB-73	600	200	7	7.23	取扱中止
EA441VB-74	600	300	7	10.84	取扱中止
EA441VB-81	300	200	8	4.13	取扱中止
EA441VB-82	300	300	8	6.20	取扱中止
EA441VB-83	600	200	8	8.26	取扱中止
EA441VB-84	600	300	8	12.39	取扱中止
EA441VB-101	300	200	10	5.16	取扱中止
EA441VB-102	300	300	10	7.74	取扱中止
EA441VB-103	600	200	10	10.32	取扱中止
EA441VB-104	600	300	10	15.48	取扱中止



注意

- ・取扱の際には保護眼鏡や保護手袋を使用して下さい。
- ・中の金属板は張っており、端は鋭利になっておりますので、紙筒を外す際には充分注意した上で取り扱って下さい。