

## EA441VC-11~-104 アルミ板



- 材質 … アルミニウム(種類:A5052P-H34)
- 耐食性、溶接性が良いです。
- 用途 … 一般加工に。

品番	サイズ(mm)			重量 (kg)
	長さ	幅	厚み	
EA441VC-11	300	300	1	0.243
EA441VC-12	600	300	1	0.486
EA441VC-21	300	300	2	0.486
EA441VC-22	600	300	2	0.972
EA441VC-31	300	300	3	0.729
EA441VC-32	600	300	3	1.458
EA441VC-41	300	300	4	0.972
EA441VC-42	600	300	4	1.944
EA441VC-51	300	200	5	0.810
EA441VC-52	300	300	5	1.215
EA441VC-53	600	200	5	16.20
EA441VC-54	600	300	5	2.430
EA441VC-61	300	200	6	0.972
EA441VC-62	300	300	6	1.458
EA441VC-63	600	200	6	1.944
EA441VC-64	600	300	6	2.916
EA441VC-71	300	200	7	1.134
EA441VC-72	300	300	7	1.701
EA441VC-73	600	200	7	2.268
EA441VC-74	600	300	7	3.402
EA441VC-81	300	200	8	1.296
EA441VC-82	300	300	8	1.944
EA441VC-83	600	200	8	2.592
EA441VC-84	600	300	8	3.888
EA441VC-101	300	200	10	1.620
EA441VC-102	300	300	10	2.430
EA441VC-103	600	200	10	3.240
EA441VC-104	600	300	10	4.860



### 注意

- ・取扱の際には保護眼鏡や保護手袋を使用して下さい。
- ・中の金属板は張っており、端は鋭利になっておりますので、紙筒を外す際には充分注意した上で取り扱って下さい。