

EA441VC-1~-104 アルミ板



- 材質 … アルミニウム(種類:A5052P-H34)
- 耐食性、溶接性が良いです。
- 用途 … 一般加工に。

品番	サイズ(mm)			重量 (kg)
	長さ	幅	厚み	
EA441VC-1	150	100	0.5	0.02
EA441VC-2	300	100	0.5	0.04
EA441VC-3	300	200	0.5	0.08
EA441VC-4	450	300	0.5	0.18
EA441VC-5	450	450	0.5	0.27
EA441VC-6	600	450	0.5	0.36
EA441VC-7	150	100	1	0.04
EA441VC-8	300	100	1	0.08
EA441VC-9	300	200	1	0.16
EA441VC-10	450	300	1	0.36
EA441VC-11	300	300	1	0.243
EA441VC-12	600	300	1	0.486
EA441VC-13	450	450	1	0.54
EA441VC-14	600	450	1	0.72
EA441VC-21	300	300	2	0.486
EA441VC-22	600	300	2	0.972
EA441VC-31	300	300	3	0.729
EA441VC-32	600	300	3	1.458
EA441VC-41	300	300	4	0.972
EA441VC-42	600	300	4	1.944
EA441VC-51	300	200	5	0.810
EA441VC-52	300	300	5	1.215
EA441VC-53	600	200	5	16.20
EA441VC-54	600	300	5	2.430
EA441VC-61	300	200	6	0.972
EA441VC-62	300	300	6	1.458
EA441VC-63	600	200	6	1.944
EA441VC-64	600	300	6	2.916

EA441VC-71	300	200	7	1.134
EA441VC-72	300	300	7	1.701
EA441VC-73	600	200	7	2.268
EA441VC-74	600	300	7	3.402
EA441VC-81	300	200	8	1.296
EA441VC-82	300	300	8	1.944
EA441VC-84	600	300	8	3.888
EA441VC-101	300	200	10	1.620
EA441VC-102	300	300	10	2.430
EA441VC-103	600	200	10	3.240
EA441VC-104	600	300	10	4.860

**注意**

- ・取扱の際には保護眼鏡や保護手袋を使用してください。
- ・中の金属板は張っており、端は鋭利になっておりますので、紙筒を外す際には充分注意した上で取り扱ってください。