


単位 mm

継手部品

■材質 黄銅棒C3604 ■表面処理 クロームメッキ

No.10 ホースジョイント

(Gネジ)



規格	EA品番	d	L	L1	L2
No.10 × 1/8	EA462AE-11	7	65	20	
No.10 × 1/4	EA462AE-12	8.5	84	25	
No.10 × 3/8	EA462AE-13	11	102	29.5	
No.10 × 1/2	EA462AE-14	14.5	106	31.5	
No.10 × 3/4	EA462AE-15	20.5	143	45	

No.03(袋ナット付竹の子)を2個とNo.04(中間ニップル)を組み合わせた製品です。