

EA462BD

-24


呼び径	mm	65	125	150
	inch	2 1/2	5	6
	M	2 1/2B	5B	6B
	(A)	214	321	453
	(B)	109	193	258
	ΦC	77	146	177
	ΦF	60	117	140
	K	85	168	202
	h	58	65	70
	H	84	101	115

単位:mm

5	リング	SUS304	2	150A材質 SWP-B
4	カムレバー	SUS304L	2	150A材質 CAC406
3	ガスケット	NBR	1	
2	ピン	SUS303	2	
1	メスネジ型カップラー	AC4C-T6	1	
品番 ITEM	部品名称 P A R T N A M E	材質 M A T E R I A L	数量 Q U A N T	備考 R E M A R K

		仕様	代理店 AGENCY	得意先 CUSTOMER		
	呼称径 NOMINAL DIA		単位:mm	尺 度 SCALE	設計/製図 Design/Drafting	検 図 Check of drawing
	流体 FLUID				溝口	田口
	圧力 PRESS				2015.01.20	2015.03.06
	温度 TEMP		小澤物産株式会社 OZAWA & CO., LTD. JAPAN			名称 TITLE
図面 来歴 DRAWING HISTORY						図 番 DWG NO.

EA462BD



		-4	-6	-8	-12	-14	-20	-30	
呼び径	mm	15	20	25	32	40	50	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	3	4
	M	1/2B	3/4B	1B	1 1/4B	1 1/2B	2B	3B	4B
	(A)	115	115	139	183	191	201	267	295
	(B)	53	53	61	78	86	96	138	167
	ΦC	32	32	37	46	54	64	92	120
	ΦF	16	19	26	33	38	50	75	94
	K	32	33	41	48	56	67	96	124
	h	32	33	39	48	49	54	59	61
	H	53	54	60	68	71	78	89	95

単位:mm

5	リング	SUS304	2	
4	カムレバー	SUS304L	2	
3	ガスケット	NBR	1	
2	ピン	SUS303	2	
1	メスネジ型カプラー	ADC12	1	
品番 ITEM	部品名称 P A R T N A M E	材質 M A T E R I A L	数量 Q U A N T	備考 R E M A R K

仕 様		代理店 AGENCY				得意先 CUSTOMER	
	呼称径 NOMIAL DIA	単位:mm	尺 度 SCALE	設計/製図 Design/Drafting	検 図 Check of drawing	検 図 Check of drawing	承 認 APPROVED
	流体 FLUID	溝口	田口	名称 TITLE OZ-D メスネジ型カプラー			
	圧力 PRESS	2014.12.25	2015.01.08				
	温度 TEMP	OZC 小澤物産株式会社 OZAWA & CO., LTD.JAPAN				図 番 DWG NO. OZ-1D2-7001	
図面 来歴 DRAWING HISTORY							