



SIZE		DIMENSION mm		
mm	inch	ØD	Ød	t
20	3/4	35	20	6.5
25	1	40	22	7
32	1 1/4	49	28	7
40	1 1/2	56	34	7
50	2	67	46	7
65	2 1/2	80	57	7
80	3	94	71	7
100	4	123	102	7

注) 構造上シール性や復元性が、他のパッキンより劣る為  
取扱いにご注意下さい

1	GASKET	PTFE	1	
品番 ITEM	部 品 名 称 P A R T N A M E	材 質 M A T E R I A L	数 量 Q U A N T	備 考 R E M A R K
	代理店 AGENCY	得 意 先 C U S T O M E R		
	呼称径 NOMIAL DIA	名 称 T I T L E		
	流体 FLUID			
	圧力 PRESS	P T F E G A S K E T		
	温度 TEMP			
図面 来歴 DRAWING HISTORY		単 位 : mm 尺 度 S C A L E		設 計 / 製 図 D e s i g n / D r a f t i n g 田 口 2020.2.3
		検 図 C h e c k o f d r a w i n g 検 図 C h e c k o f d r a w i n g 承 認 A P P R O V E D 小 阪 2020.2.3		図 番 D W G N O. O Z - 3 1 0 2
		小澤物産株式会社 O Z A W A & C O . , L T D . J A P A N		