

## EA462DN-4-30 ダストキャップ

品番	内径φ	identサイズ	適合機種	重量(g)
EA462DN-4	15mm	24.5mm	EA462DG-4、DH-4、DR-4、DS-4、DT-4、DV-4	123
EA462DN-6	20mm	32.4mm	EA462DG-6、DH-6、DR-6、DS-6、DT-6、DV-6	183
EA462DN-10	25mm	37.3mm	EA462DG-10、DH-10、DR-10、DS-10、DT-10、DV-10	374
EA462DN-12	32mm	46mm	EA462DG-12、DH-12、DR-12、DS-12、DT-12、DV-12	493
EA462DN-15	40mm	54mm	EA462DG-15、DH-15、DR-15、DS-15、DT-15、DV-15	504
EA462DN-20	50mm	63.8mm	EA462DG-20、DH-20、DR-20、DS-20、DT-20、DV-20	756
EA462DN-25	65mm	76.5mm	DR-25、DS-25、DT-25、DV-25	897
EA462DN-30	80mm	92.2mm	DR-30、DS-30、DT-30、DV-30	1296

・耐圧…1Mpa(10kg/cm<sup>2</sup>)

\* 同じサイズ同士でしかはめ合いません。

・材質…本体:ステンレス

ハンドル:ステンレス

パッキン:ニトリルゴム

・使用温度範囲…-40℃~95℃

・用途…エアー、水

化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc  
幅広くご使用いただけます。

