

EA463BA-22-178 ステンレスホースバンド

※全て廃番になりました。

◆仕 様

品 番	適合ホース径	バンド厚	バンド幅	材 質
EA463BA-22	9～22mm	0.6mm	14.3mm	ステンレス
EA463BA-25	11～25mm			
EA463BA-28	12～28mm			
EA463BA-32	12～32mm			
EA463BA-38	19～38mm			
EA463BA-45	22～45mm			
EA463BA-51	28～51mm			
EA463BA-57	35～57mm			
EA463BA-64	41～64mm			
EA463BA-70	48～70mm			
EA463BA-76	54～76mm			
EA463BA-83	58～83mm			
EA463BA-89	67～89mm			
EA463BA-95	73～95mm			
EA463BA-102	79～102mm			
EA463BA-114	89～114mm			
EA463BA-127	102～127mm			
EA463BA-140	114～140mm			
EA463BA-152	130～152mm			
EA463BA-178	155～178mm			

◆特 長

- ・六角マイナスネジ……5/16" (8mm)
- ・強度を高めるためにハウジング内でかみ合って連結する高品質なドライバータイプのバンド。
- ・腐食に対して抵抗があります。
- ・幅14.3mmのワイドバンドが広い範囲で締め付けます。