

EA463BB-112
 ※BB-12のみバンドに
 穴があいております。



EA463BB-116~200



◆仕様

品番	適合ホース径	バンド幅 b	厚み S	B	H	L	重量 (g)	材質	ナット対辺
EA463BB-112	8~12mm	8	0.7	10.5	9.5	17	6	ステンレス	7mm
EA463BB-116	8~16mm	9	0.8	14	14.5	21	11		
EA463BB-120	12~20mm	9	0.8	14	14.5	24	13		
EA463BB-125	16~25mm	9	0.8	14	14.5	24	14		
EA463BB-132	20~32mm	9	0.8	14	14.5	24	15		
EA463BB-140	25~40mm	9	0.8	14	14.5	26	18		
EA463BB-150	32~50mm	9	0.8	14	14.5	26	18		
EA463BB-160	40~60mm	9	1	14	14.5	26	20		
EA463BB-170	50~70mm	9	1	14	14.5	26	21		
EA463BB-180	60~80mm	9	1	14	14.5	26	23		
EA463BB-190	70~90mm	9	1	14	14.5	26	25		
EA463BB-200	80~100mm	9	1	14	14.5	26	28		

