


Dura-Ty™ スーパーリールバンド

耐候性抜群のデルリン*素材を使用

強度、耐摩耗性、柔軟性に優れる



ヘッドサイズ



*デルリンは、DuPont社の登録商標です。

*方形ダクトやケーブルラックに結束する場合は、締め過ぎにご注意ください。過度の締め付けはストラップ部分の破断原因となる可能性があります。

	部品番号	ストラップサイズ		ヘッドサイズ			ループ引張強度 N (kg)	推奨工具
		長さ (m)	幅 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		

標準タイプ ※定尺タイプもあります。詳細はお問い合わせください。

(EA463GB-1)	リールストラップ	DTREH-LR0	15.2	12.7	—	—	—	1,112 (113.5)	GS4EH、ST3EH
(EA463GB-11)	ヘッド	DTHEH-Q0	—	—	20.6	18.2	12.4	—	—

スリムタイプ

(EA463GB-2)	リールストラップ	DTRH-LR0	15.2	8.4	—	—	—	890 (90.8)	GS4EH、ST3EH
(EA463GB-12)	ヘッド	DTHH-Q0	—	—	20.9	14.1	10.0	—	—

結束工具

部品番号	明細	梱包数 (台)
GS4EH	<ul style="list-style-type: none"> 引き金を引くとあらかじめ設定した強度で締め付けてカット 握り部分の識別用の色は青 重量：454g 	1
(EA475PC-2) ST3EH	<ul style="list-style-type: none"> カット時の締め付け強度は手動で決定 握り部分の識別用の色は青 重量：255g 	1



GS4EH



ST3EH

※お手持ちのニップなどの工具でも切断できますが、こちらの工具のご使用により効率的な作業ができます。

※破断が発生する可能性があるため、締め付け過ぎに注意してください。