

# EA463SC-19 ~ -112

Tボルトクランプ



入数...10個

材質...バンド:ステンレス  
ボルト:スチール

強い締付でパイプ、ホースを締付けます。

品番	バンド幅	適合直径	締め込みボルトサイズ
EA463SC-19	18mm	17 ~ 19mm	M5X40mm
EA463SC-22		20 ~ 22mm	
EA463SC-25		23 ~ 25mm	
EA463SC-28		26 ~ 28mm	
EA463SC-31	20mm	29 ~ 31mm	M6X50mm
EA463SC-35		32 ~ 35mm	
EA463SC-39		36 ~ 39mm	
EA463SC-43	22mm	40 ~ 43mm	M6X60mm
EA463SC-47		44 ~ 47mm	
EA463SC-51		48 ~ 51mm	
EA463SC-55		52 ~ 55mm	
EA463SC-59	24mm	56 ~ 59mm	M8X60mm
EA463SC-63		60 ~ 63mm	
EA463SC-67		64 ~ 67mm	
EA463SC-73	24mm	68 ~ 73mm	M8X70mm
EA463SC-79		74 ~ 79mm	
EA463SC-85	24mm	80 ~ 85mm	M8X75mm
EA463SC-91		86 ~ 91mm	
EA463SC-97		92 ~ 97mm	
EA463SC-103	24mm	98 ~ 103mm	M8X80mm
EA463SC-112		104 ~ 112mm	