

# EA463SD-8~-85 ナイロン製ホースクランプ(ギヤ式)



- 材質…ナイロン66
- ギヤ式ですので取り外しに便利です。

品番	適合ホース径(mm)	幅(mm)
EA463SD-8	6.6~8	5
EA463SD-9	8~9.2	
EA463SD-11	9.2~10.5	
EA463SD-12	10.5~12	6
EA463SD-15	12.8~15	7
<del>EA463SD-17</del>	<del>15~17.2</del>	
EA463SD-19	17~18.5	
EA463SD-21	18.2~20.5	
EA463SD-23	20.5~23	
EA463SD-25	22~25	
EA463SD-28	25~28	
EA463SD-30	27~30	7.5
EA463SD-33	29.5~32.5	

廃番

廃番

品番	適合ホース径(mm)	幅(mm)
EA463SD-36	32.5~35.5	8
EA463SD-39	35~38.5	
EA463SD-42	38~41.5	
<del>EA463SD-45</del>	<del>41~44.5</del>	
EA463SD-48	44~47.5	
EA463SD-51	47~50.5	
EA463SD-54	50~53.5	
EA463SD-57	53~57	
EA463SD-61	56.5~60.5	
EA463SD-65	60~65	
EA463SD-70	66~70	
EA463SD-75	70~75	
EA463SD-80	76~80	
EA463SD-85	80~85	