

eARTH corporation

No.WE-601-126161-3

1 of 1

Apr. 1, 1997

メンブレン式 サーマスタティック・スチームトラップ/エアベント 取扱説明書

[281120]

型式:TKK41-1/2" BSP

品番 AS464A-4

特許 = German Patent No.394077

取付

- * トラップを取付ける前に 配管内を清掃して下さい。
- * メンブレン式 サーマスタティックトラップの 取付姿勢は 自在です。
- * 接続(流入・排出)方向は 本体に 矢印で表示しています。

特長

メンブレン式サーモスタティックトラップは、

- * 取付姿勢は 自在です。
- * 初期エアは 自動的に排出します。
- * 屋外等の 寒冷下でも ロッキングを起こしません。
- * ドレンを 飽和温度の 約 -10°C [≒標準:10K仕様] で排出します。
(* オプションで 5K仕様、 30K仕様があります。)

接続

- * 流入口/吐出口 : R・1/2" BSP = [ストレート・パイプネジ]

仕様

最高許容圧力:PMA	32 bar
最高許容温度:TMA	250 °C
最大許容差圧:PMX	22 bar

流媒体

- * スチーム/スチーム・ドレン

材質

- | | |
|-------------|--------------|
| ①:ボディ | :ステンレス |
| ②:カバー | :ステンレス |
| ③:メンブレンカプセル | :ステンレス+ハステロイ |
| ④:ストレーナー | :ステンレス |
| ⑤:パッキング | : PTFE |

