

# EA465CS-6,-10 ねじ付逆止弁(ストレーナー付)

## サイズ

ねじ径	全長(mm)	ねじ部		最大径		メッシュ部	
		A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)		
3/4"PF	121	外径 28.5	44	外径 30	28		
1"PF	135	六角対辺 38.5	51	六角対辺 38.5	36		

耐熱...200

耐圧...1.5MPa

バイトンシール

万能でスチーム(低圧)でも使用可能

材質...ステンレス



EA465CS-6

EA465CS-10