


04A52AR_表

A5サイズ(105mm×148mm)

※水色の点線は用紙サイズと穴の位置です。
実際には印刷されません。

注意



お願い

- 保護キャップは、ワンタッチソケットに差し込むときに外してください。
- 給水ホース・給湯ホースは真っすぐ力強く奥まで差し込んでください。「カチッ」と音がします。
- ホース差し込み後は、真っすぐ引っ張って抜けないことを確認してください。

シールをはがすな!!

そのままでもホースを差し込めます。



キャップ:PET

【工事店様へ】この説明札はソケットまたは止水栓につり下げてください。

04A52AR

04A52AR_裏

A5サイズ(105mm×148mm)

※水色の点線は用紙サイズと穴の位置です。
実際には印刷されません。

ホース取外方法

作業前には、必ず止水栓を閉めてください。

ホース内部の残水が出てきますので、水受け容器を用意してください。

①ソケットに貼られたシールをはがす。

②指で押してリングを広げ、片方ずつ下側へ下げる。


③スリーブを回し、凹部と凸部をあわせる。

④スリーブを下げる。

⑤ホースを引き抜く。

⑥スリーブを回し、凹部と凸部をずらし、リングをスリーブの下にセットする。(元の位置)

再度ホースを接続する場合は、必ず右図を参照し、ソケット内の残水を抜いてください。



ワンタッチソケット内の水抜き方法

再度ホースを接続する場合は、下記手順に従って、必ずソケットとホース内の残水を抜いてください。

残水を抜かないと、給水ホースが完全に差し込めないため、ホースが抜けて水漏れするおそれがあります。

①ソケットをゆるめて、ソケット内の残水を抜く。


②ソケットを締める。

③レバーハンドルを中央位置で上げ、ホースを振って、ホース内の水を抜く。

④リングがセットされていることを確認する。

⑤表面の「注意」を読み、確実にホースを接続する。

⑥止水栓を開けて、接続部などから水漏れがないことを確認する。



表面もご覧ください