

画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。



品番 : TW21R  
 商品名 : 洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓（自在形、ホース接続形、緊急止水）  
 シリーズ名 : -

説明書	分解図	仕様一覧	
生産期間	2006～	給水管	-
ゾーン	その他、各施設、洗面所・手洗い	連結管	-
水栓の種類	2ハンドル	排水栓	-
取付方法	壁付き	シャワーヘッド種類	-
水栓の取付穴	-	シャワーホース種類	-
水栓の取付形態	-	ホース引出し長さ（単位：mm）	-
止水ハンドルの形状	円筒に一部突起	埋め込み深さ（単位：mm）	-
止水ハンドルの色	白	電源	-
温度調節ハンドルの位置	-	機能部	-
操作方法（水の出し方）	ハンドルを上下操作	機能部形状	-
ハンドシャワーの有無	無	給水方法	-
吐水切替の有無	無	排水方法	-
付加機能	洗濯機用水栓	使用水	-
使用施設	-	接続ねじ径（単位：mm）	-
一般地／寒冷地	一般地用	こま種類	-
スパウト長さ（単位：mm）	64	TOTOマーク位置	本体上面
湯水心々（単位：mm）	-	逆止弁／V B	有
上下吐水	-	備考	-
吐水形態	整流		