

## ◆仕様一覧



品番 : TW21R  
 商品名 : 洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(自在形、ホース接続形、緊急止水)

生産期間	2006～	給水管	-
ゾーン	その他	連結管	-
水栓の種類	2ハンドル	排水栓	-
取付方法	壁付き	シャワーヘッド種類	-
水栓の取付穴	-	シャワーホース種類	-
水栓の取付形態	-	ホース引出し長さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの形状	円筒に一部突起	埋め込み深さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの色	白	電源	-
温度調節ハンドルの位置	-	機能部	-
操作方法(水の出し方)	ハンドルを上下操作	<a href="#">機能部形状</a>	-
ハンドシャワーの有無	無	給水方法	-
吐水切替の有無	無	排水方法	-
付加機能	洗濯機用水栓	使用水	-
使用施設	-	接続ねじ径(単位:mm)	-
一般地/寒冷地	一般地用	こま種類	-
スパウト長さ(単位:mm)	64	TOTOマーク位置	本体上面
湯水心々(単位:mm)	-	逆止弁/VB	有
上下吐水	-	備考	-
吐水形態	整流		