



- ・( )は、参考寸法。
- ・1.適用樹脂管(呼び13):水道用ポリブテン管、水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は、内径が異なり不可)。
- ・2.壁内空間は40mm以上必要です。
- ・3.サヤ管なしで保護材厚さ5mmの場合、壁板の厚み17mmまで。
- ・4.サヤ管なしで保護材厚さ10mmの場合、壁板の厚み12.5mmまで。
- ・5.サヤ管ありの場合、壁板の厚み15mmまで。
- ・6.(取付ビス3本、昇圧防止機能付、逆止弁付)

日付	2013.02.01	尺度	1:3	製図	内山	検図	山本	品番	LF-54RHQ-DS
図番備考	XK-LF54-0001F							品名	樹脂配管用緊急止水弁付埋込水栓(13)
								<b>株式会社 LIXIL</b>	