

- EA468CN-4A 2ハンドル混合栓(シャワー付)
- EA468CN-5A 2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地用)
- EA468CN-34B 2ハンドル混合栓(シャワー付)

廃番

| 品番 | サイズ(W) | 仕様 |
|-----------------------|--------|------|
| EA468CN-4A | 102mm | - |
| EA468CN-5A | | 寒冷地用 |
| EA468CN-34B | 203mm | - |



- 取付穴径…22～26mm
- ねじ径…PJ1/2
- 材質…青銅・ABS樹脂
- ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替ができます。
- CN-5Aは寒冷地対応

*** 寒冷地用仕様**

一般水栓はケレップ(コマ)がハンドルに固定されておらず、ハンドルを回すと水圧でコマが動き、水が流れ出しますが、寒冷地の場合、水が凍るとコマも凍り、水が流れにくくなります。このような状態を防ぐため、寒冷地用仕様では、ハンドルにコマを固定してあり、ハンドルを回すとコマもいっしょに動くので、凍った場合でも水が流れます。