



止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40°C ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	60°C	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。	

節湯
C1

節湯
B

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	台付シングル混合水栓	
製図 佐藤 (匡)	検図 戸高 村田 (健)	日付 2025-11-26	尺度 1:5	エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、吐水切替	
備考 逆止弁付				品番	TKS05320J
				図番	TKS05320J=SA00.001.00