

## ◆仕様一覧



**品番** : TKGG33EC  
**商品名** : 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替)  
**シリーズ名** : GG

生産期間	2012～	給水管	銅管
ゾーン	キッチン	連結管	-
水栓の種類	シングルレバー	排水栓	-
取付方法	台付き	シャワーヘッド種類	-
水栓の取付穴	二穴	シャワーホース種類	-
水栓の取付形態	-	ホース引出し長さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの形状	穴付レバー	埋め込み深さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの色	メタル	電源	-
温度調節ハンドルの位置	-	機能部	-
操作方法(水の出し方)	ハンドルを上下操作	<a href="#">機能部形状</a>	-
ハンドシャワーの有無	無	給水方法	-
吐水切替の有無	有	排水方法	-
付加機能	-	使用水	-
使用施設	-	接続ねじ径(単位:mm)	-
一般地/寒冷地	一般地用	こま種類	-
スパウト長さ(単位:mm)	243	TOTOマーク位置	本体右側
湯水心々(単位:mm)	-	逆止弁/VB	有
上下吐水	上げ吐水	備考	エコシングル
吐水形態	シャワー、ソフト		