

◆仕様一覧



品番 : TL306R4GUR  
 商品名 : 台付2ハンドル混合水栓(ゴム栓、共用)  
 シリーズ名 : 一般

生産期間	2013～	給水管	-
ゾーン	洗面所・手洗い	連結管	-
水栓の種類	2ハンドル	排水栓	ゴム栓
取付方法	台付き	シャワーヘッド種類	
水栓の取付穴	二穴	シャワーホース種類	
水栓の取付形態	一体型	ホース引出し長さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの形状	円筒にくぼみ	埋め込み深さ(単位:mm)	
止水ハンドルの色	メタル	電源	-
温度調節ハンドルの位置		機能部	-
操作方法(水の出し方)	ハンドルを回す	<a href="#">機能部形状</a>	-
ハンドシャワーの有無	無	給水方法	
吐水切替の有無	無	排水方法	
付加機能	-	使用水	
使用施設		接続ねじ径(単位:mm)	-
一般地/寒冷地	共用	こま種類	-
スパウト長さ(単位:mm)	85	TOTOマーク位置	スパウト先端
湯水心々(単位:mm)	102	逆止弁/VB	無
上下吐水	-	備考	-
吐水形態	整流		