

◆仕様一覧



品番 : TMS20C
 商品名 : 壁付2ハンドル混合水栓(一時止水付、スプレー)
 シリーズ名 : 一般

生産期間	1999～	給水管	-
ゾーン	浴室用	連結管	
水栓の種類	2ハンドル	排水栓	
取付方法	壁付き	シャワーヘッド種類	スプレー(節水)
水栓の取付穴		シャワーホース種類	樹脂
水栓の取付形態		ホース引出し長さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの形状	円筒にくぼみ	埋め込み深さ(単位:mm)	-
止水ハンドルの色	白	電源	-
温度調節ハンドルの位置	-	機能部	
操作方法(水の出し方)	ハンドルを回す	機能部形状	
ハンドシャワーの有無	有	給水方法	
吐水切替の有無	無	排水方法	
付加機能	-	使用水	
使用施設		接続ねじ径(単位:mm)	-
一般地/寒冷地	一般地用	こま種類	-
スパウト長さ(単位:mm)	170	TOTOマーク位置	本体上側
湯水心々(単位:mm)	-	逆止弁/VB	有
上下吐水	-	備考	一時止水付
吐水形態	整流		