

TOTO

THYB70-1

自在パイプ

デザインすっきり
角型パイプ

角型
整流

取付外径 16ミリ



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。

THYB70-1

MADE IN CHINA

自在パイプ取付方法

<ナット式タイプ>

今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	×	○	×	×

取付方法

①ナットをゆるめ、パイプを引き抜きます。(古いパッキンは取り除きます。)

②新しいUパッキンを水にぬらして本体に入れます。

③パイプを本体に取り付け、ナットを締め付けます。

ゆるむ 締まる

ちょっと便利な
オプションパーツ



キッチンスプレーは
シャワー切り替えで
食器洗いに最適です!


THYB25-1(ソフト・シャワー切り替え)

泡まつキャップで

水はね解消!

THYB68-1


24ミリ(M24)



※品番・形状などは変更する場合がありますので
ご了承ください。

使用工具

モンキーレンチ
(250ミリ)



4 940577 296658



再生紙を使用しています。

透明容器はPET樹脂を使用しています。

※ホッチキスの針に注意して開封してください。

076411