KAKUDAI

# 雨水取出し継手（丸・角兼用）

571-512 **取扱施工説明書**

**使用前・施工前に必ずお読みください。**
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

## 安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくご使用ください。

⚠注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています

| | |
|---|---|
| ❗必ず実行していただく「強制」を表します。 | ⃠してはいけない「禁止」を表します。 |

❗
- ●施工前に輸送中のキズや破損がないか確認してください
- ●オーバーフロー対策のため、雨水取出し継手の流出口は取付範囲内に施工してください
- ●フィルターのメッシュ部は定期的に清掃してください

⃠
- ●たてトイに衝撃を与えないでください
- ●本品に過度の荷重をかけないでください
- ●本品を分解したり、改造したりしないでください
- ●クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などは使用しないでください。表面を傷める恐れがあります

## 同梱明細





## 取付可能なたてトイ


※最初にたてトイの形状をご確認ください※

●以下の角トイ60（1辺＝60ミリ）に対応

①パナソニック：S30　②パナソニック：PC30　③セキスイ：Y60　④タキロン：T30　⑤三菱樹脂：V60　⑥電気化学：K35




●丸トイ55（外周約170ミリ），60（外周約190ミリ）に対応





## 取付位置

オーバーフロー対策のため、雨水取出し継手の流出口は下図の取付範囲内（⇕内）に施工してください


地下埋設タイプ





取付位置




地上設置タイプ





取付位置





## 取付方法

①各パーツを取外します





②たてトイをカットします





施工時の注意

⚠
- ●前項の取付位置を参考に事前にたてトイの切断位置を計測してください（たてトイの支持金具を避けてください）
- ●割れ防止のため、たてトイの切断時はビニールテープを貼ってください
- ●切断には金ノコなどの目の細かな刃をご使用ください


③アダプターを通します





④本体を取付けます





⑤アダプターをおろして本体に取付けます



⑥フィルターを本体に”カチッ”と音がするまで差し込みます




完成図





専用の雨水取出しホース（別売：571-514）を接続しワイヤバンドで締付けます

## お手入れの仕方



①フィルター側面を押しながら本体から抜取ります



②フィルターの網目に詰まったゴミをブラシ等で軽く洗い流し、元に戻します

⃠ クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などは使用しないでください

ご購入店名（施工業者名）


●水と住まいの接点
株式会社カクダイ
本社　〒550-0012　大阪市西区立売堀1－4－4　☎(06)6538-1124



M－I9809A
0611＊＊



無断転載・複写を禁ず