

配管用炭素鋼管(SGP管)

EA469BA-8～-25



品番	呼び	サイズ(mm)		重量 (kg)
		内径	外径	
EA469BA-8	8A	9.2	13.8	1.3
EA469BA-10	10A	12.7	17.3	1.7
EA469BA-15	15A	16.1	21.7	2.6
EA469BA-20	20A	21.6	27.2	3.3
EA469BA-25	25A	27.6	34.0	4.8

廃番

- 材質 : SGP管=配管用炭素鋼鋼管 (JIS3452)
- ねじ無し
- 全長 : 2m
- 最高使用圧力 : 1MPa
- 適応流体 : 水・空気・油