

カタログ品番	社内品番		ANU	L	ød	
SFN2-06	SFN2-06		R 1/8	24.5 ^{+1.5}	(7.1)	
SFN2-08	SFN2-08		R 1/4	26.3	(9.8)	
 SFN2-10	SFN2-10		R 3/8	28	(13.3)	
SFN2-15	SFN2-15		R 1/2	34	(15.7)	
SFN2-20	SFN2-20	+C	R 3/4	38	(21.2)	
SFN2-25	SFN2-25	+E	R 1	42	(27.4)	
SFN2-32	SFN2-32	+ <i>B</i>	R1 1/4	50	(35.5)	
SFN2-40	SFN2-40	+B	R1 1/2	50	(41.4)	
SFN2-50	SFN2-50	+B	R 2	58	(53.3)	
SFN2-65	SFN2-65		R2 1/2	70	(69.3)	
SFN2-80	SFN2-80		R 3	78	(81.1)	
SFN2-100	SFN2-100	 	R 4	90	(106.3)	

		1	1 ステンレス 丸ニップル						SUS304TP			1		_		
		部番		: ::	•	名	称			材	質 _		<u> </u>	備	<u>考</u>	
製	-	図	面	第	Ξ	角	法		<i>b</i> .	 ステンレス 継手		カタログ品種	上記			
(\$)	⑤ ONDA 株式会社 オンダ製作所							00		SFN2型 丸二	ップル	社内品番	上記			1.46E=11