



| | カタログ品番 | 社内品番 | Aねじ | L | φd |
|-------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|---------|
| EA469DF-1A | SFN2-06 | SFN2-06 | R 1/8 | 24.5 ^{+1.5} _{-0.5} | (7.1) |
| EA469DF-2A | SFN2-08 | SFN2-08 | R 1/4 | 26.3 | (9.8) |
| EA469DF-3A | SFN2-10 | SFN2-10 | R 3/8 | 28 | (13.3) |
| EA469DF-4A | SFN2-15 | SFN2-15 | R 1/2 | 34 | (15.7) |
| EA469DF-6A | SFN2-20 | SFN2-20 | +C R 3/4 | 38 | (21.2) |
| EA469DF-10A | SFN2-25 | SFN2-25 | +E R 1 | 42 | (27.4) |
| EA469DF-12A | SFN2-32 | SFN2-32 | +B R1 1/4 | 50 | (35.5) |
| EA469DF-14A | SFN2-40 | SFN2-40 | +B R1 1/2 | 50 | (41.4) |
| EA469DF-20A | SFN2-50 | SFN2-50 | +B R 2 | 58 | (53.3) |
| | SFN2-65 | SFN2-65 | R2 1/2 | 70 | (69.3) |
| | SFN2-80 | SFN2-80 | R 3 | 78 | (81.1) |
| | SFN2-100 | SFN2-100 | R 4 | 90 | (106.3) |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 1 | ステンレス 丸ニップル | SUS304TP | 1 | |
| 部番 | 部 品 名 称 | 材 質 | 個 数 | 備 考 |
| 製 品 図 面 | 第 三 角 法 | 品 名 | ステンレス継手 | カタログ品番 上記 |
| ⑤ ONDA 株式会社 | オンダ製作所 | SFN2型 丸ニップル | 社内品番 | 上記 |