



	カタログ品番	社内品番	Aねじ	L	φD	φd
	SFN5-06	SFN5-06	R 1/8	24.5 ^{+1.5} _{-0.5}	10.5	(7.1)
	SFN5-08	SFN5-08	R 1/4	26 ^{+1.5} _{-0.5}	13.8	(9.8)
	SFN5-10	SFN5-10	R 3/8	28 ^{+1.5} _{-0.5}	17.3	(13.3)
	SFN5-15	SFN5-15	R 1/2	34	21.7	(15.7)
	SFN5-20	SFN5-20	+D R 3/4	38	27.2	(21.2)
	SFN5-25	SFN5-25	+E R 1	42	34	(27.4)
	SFN5-32	SFN5-32	+B R1 1/4	50	42.7	(35.5)
	SFN5-40	SFN5-40	+B R1 1/2	50	48.6	(41.4)
	SFN5-50	SFN5-50	+B R 2	58	60.5	(53.3)
	SFN5-65	SFN5-65	R2 1/2	70	76.3	(69.3)
	SFN5-80	SFN5-80	R 3	78	89.1	(81.1)
	SFN5-100	SFN5-100	R 4	90	114.3	(106.3)

1	ステンレス 丸片ニップル	SUS304TP	1	
部番	部 品 名 称	材 質	個数	備 考
製 品 図 面	第 三 角 法	品 名	ステンレス継手	カタログ品番 上記
⑤ ONDA 株式会社	オンダ製作所	SFN5型 丸片ニップル	社内品番	上記