



呼称径 Nominal dia		ユニオン Union				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E	ID	OD	L	Q
10	3/8	23	37	3/8	37	17.0	23.2		
15	1/2	27	42	1/2	40	19.0	26.7		
20	3/4	33	49	3/4	48	24.1	33.5		
25	1	41	59	1	52	30.5	40.5		
32	1-1/4	50	69	1-1/4	56	38.7	49.6		
40	1-1/2	56	78	1-1/2	60	44.9	55.6		
50	2	69	93	2	67	56.4	68.1		

8	内ガスケット Inner gasket	PTFE	2	
7	ガスケット Gasket	PTFE	2	
6	MK金具 MK fitting	SUS304	2	
5	プレスリング Press ring	SUS304	2	
4	ユニオンねじ Union screw	SCS13	2	
3	袋ナット Cover nut	SCS13	2	
2	フレード Braid	SUS304	1	
1	チューブ Tube	SUS304	1	Fit
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
設計温度 Design temperature	-40~200	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、薬品、ガス Water, Oil, Air, Steam, Chemical, Gas	
仕上げ Finished	無塗装 Non painting	

構造図 Construction drawing			
名称 Name	NK-1100 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社 Nangoku flexible hose industry co.,ltd.			
図番 Draw No.	NFK-1100S		