



呼称径 Nominal dia		ユニオン Union				チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E	ID	OD	L	Q
10	3/8	24	37	3/8	38	17.0	23.2		
15	1/2	26	43	1/2	43	19.0	26.7		
20	3/4	33	50	3/4	50	24.1	33.5		
25	1	40	60	1	55	30.5	40.5		
32	1-1/4	49	70	1-1/4	61	38.7	49.6		
40	1-1/2	56	79	1-1/2	66	44.9	55.6		
50	2	68	94	2	74	56.4	68.1		

8					
7	ガスケット Gasket	ノンアスベスト Non-asbestos	2	T/#1995	
6	MK金具 MK fitting	SS400	2		
5	プレスリング Press ring	SS400	2		
4	ユニオンねじ Union screw	FCMB	2	Znメッキ Galvanized	
3	袋ナット Cover nut	FCMB	2	Znメッキ Galvanized	
2	フレード Braid	SUS304	1		
1	チューブ Tube	SUS304	1	Fit	
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
設計温度 Design temperature	-10~100	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、ガス Water, Oil, Air, Steam, Gas	
仕上げ Finished	無塗装 Non painting	

構造図 Construction drawing

名称
Name: NK-1100 フレキシブルメタルホース
Flexible metal hose

投影法
Projective technique:

尺度
Measure: Free

NFK OSAKA JAPAN
南国フレキ工業 株式会社
Nangoku flexible hose industry co.,ltd.

図番
Draw No.: NFK-1100F