



呼称径 Nominal dia		ユニオン Union				ニップル Nipple			チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E1	H3	U	E2	ID	OD	L	Q
8	1/4	19	31	1/4	33	14	1/4	26	7.2	12.1		
10	3/8	24	37	3/8	37	17	3/8	28	10.5	16.3		
15	1/2	27	42	1/2	40	22	1/2	33	13.0	19.6		
20	3/4	33	49	3/4	48	27	3/4	37	19.0	26.9		
25	1	41	59	1	52	35	1	40	25.3	34.0		
32	1-1/4	50	69	1-1/4	56	46	1-1/4	46	33.5	42.2		
40	1-1/2	56	78	1-1/2	60	50	1-1/2	49	39.1	49.1		
50	2	69	93	2	67	60	2	55	52.6	63.1		
65	2-1/2	87	112	2-1/2	84	79	2-1/2	60	66.0	78.6		

8					
7	ニップル Nipple	SUS304	1		
6	リング Ring	SUS304	1		
5	ユニオンカラー Collar	SUS304	1		
4	ガスケット Gasket	PTFE	1		
3	ユニオン Union	SUS304	1		
2	ブレード Braid	SUS304	1		
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD	
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
設計温度 Design temperature	-40~200	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, other	
仕上げ Finished	無塗装 Non painting	

構造図 Construction drawing			
名称 Name	NK-1900 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
<b>NFK OSAKA JAPAN</b> <b>南国フレキ工業 株式会社</b> <b>Nangoku flexible hose industry co.,ltd.</b>			
図番 Draw No.	NFK-1900-C		