



呼称径 Nominal dia		ユニオン Union				ニップル Nipple			チューブ Tube		全長 Length	数量 Quantity
A	B	H1	H2	U	E1	H3	U	E2	ID	OD	L	Q
8	1/4	19	31	1/4	33	14	1/4	34	7.2	12.1		
10	3/8	24	37	3/8	38	17	3/8	36	10.5	16.3		
15	1/2	26	43	1/2	43	26	1/2	37	13.0	19.6		
20	3/4	33	50	3/4	50	32	3/4	42	19.0	26.9		
25	1	40	60	1	55	38	1	45	25.3	34.0		
32	1-1/4	49	70	1-1/4	61	46	1-1/4	50	33.5	42.2		
40	1-1/2	56	79	1-1/2	66	54	1-1/2	55	39.1	49.1		
50	2	68	94	2	74	63	2	60	52.6	63.1		
65	2-1/2	86	112	2-1/2	85	80	2-1/2	73	66.0	78.6		

8					
7	ニップル Nipple	SS400 or FCMB	1		
6	リング Ring	SUS304	1		
5	ユニオンカラー Collar	SUS304	1		
4	ガスケット Gasket	ノンアスベスト Non-asbestos	1	T/#1995	
3	ユニオン Union	FCMB	1	Galvanized	
2	ブレード Braid	SUS304	1		
1	チューブ Tube	SUS304	1	STD	
品番 No.	部品名称 Part name	材質 Material	数量 PCS	備考 Remarks	

呼び径 Nominal dia	別表(A) Table(A)	A
全長 Length	別表(L) Table(L)	mm
数量 Quantity	別表(Q) Table(Q)	
設計圧力 Design pressure	1.0	MPa
設計温度 Design temperature	-10~100	℃
耐圧試験圧力 Hydraulic test	1.5	MPa
気密試験圧力 Pneumatic test	1.1	MPa
適用流体 Applicable fluid	水、油、空気、蒸気、その他 Water, Oil, Air, Steam, other	
仕上げ Finished	シルバー塗装 Silver	

構造図 Construction drawing			
名称 Name	NK-1900 フレキシブルメタルホース Flexible metal hose		
投影法 Projective technique		尺度 Measure	Free
		NFK OSAKA JAPAN 南国フレキ工業 株式会社	
Nangoku flexible hose industry co.,ltd.		図番 Draw No.	NFK-1900-A