



EA469SC-3

呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	45	30	51	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.4		
10 (3/8)	70	45	30	51	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.4		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GK13S
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 °C
水 圧 試 験	1.96 MPaG
気 密 試 験	—

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
5	クッション	T#1995	2	
4	ガスケット	テフロン	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GK13S			△			
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE	10, May, 2014	SCALE	△				
APPROVED	M.H	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	yogi	DWG.NO.	GA3851-1		REV.