



呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	48	30	51	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.6		
10 (3/8)	70	48	30	51	36	5	42x 30x 1	36x 30x 1	0.6		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GE13S
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
設 計 圧 力	1.0 MPaG
設 計 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )	

5	クッション	T#1995	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	GE13S			△		
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△		
DATE	26, Dec, 2025	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	M.Y	DWG.NO.	GA3251-1	REV.