



呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	48	30	51	36	5	$\phi 42 \times \phi 30 \times t1$	$\phi 36 \times \phi 30 \times t1$	0.6		
10 (3/8)	70	48	30	51	36	5	42x 30x 1	36x 30x 1	0.6		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEF13S
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
設 計 圧 力	1.0 MPaG
設 計 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
9	支持金具	SUS316	1	
8	スプリング	SUS316	1	
7	ピン	SUS316	1	
6	フラッパー	SUS316	1	
5	クッション	T#1995	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GEF13S			△		
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△		
DATE	26, Dec, 2025	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	J.M	NO.	DESCRIPTION	BY
DESIGN		DRAWN	M.Y	DWG.NO.	GF3251-1	
						REV.