



15-25A



目盛詳細



呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト NxM	④ ガasket ⑤ クッション		重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg						
15 (1/2)	95	69	40	63	50	6	4x M8	φ50xφ40xt1		1.0		
20 (3/4)	100	74	40	63	50	6	4x M8	50x 40x 1		1.0		
25 ( 1 )	120	90	50	77	65	8	4xM10	65x 52x 1		2.0		
32 (1 1/4)	140	106	65	94	80	10	4xM12	80x 67x 1		3.5		
40 (1 1/2)	145	112	65	94	80	10	4xM12	80x 67x 1		3.5		
50 ( 2 )	160	132	80	107	95	12	4xM12	95x 82x 1		5.0		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEF13S
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
設 計 圧 力	1.0 MPaG
設 計 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	ワッシャ	SUS304	N×2	
7	—			
6	ボルト	SUS304	N×2	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	GEF13S			△		
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△		
DATE	26, Dec, 2025	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	M.Y	DWG.NO.	GF3251-2	