

## EA470CB-2~20 グローバルバルブ(ステンレス)

特長: ・青銅弁、ダクタイル弁では、強度が足りない、耐食性がないなどの問題点を解決することから JIS B 2011 青銅弁に準じ開発されました。  
高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼バルブです。

材質:	ボディー	SCS13A
	ボンネット	SCS13A
	ステム	SUS304
	ジスク	SUS304
	グランド	SUS304
	グランドパッキング	PTFE(EA470CB-2~4) PTFE含浸アスベスト(EA470CB-6~20)
	パッキングナット	SCS13A
	ハンドホイール	ZDC (EA470CB-2~10) ADC(EA470CB-12~20)
	ネームプレート	A1050P

仕様:	最高許容圧力	120℃以下の静流水	1.37Mpa (14kgf/cm <sup>2</sup> )
		150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など	1.08Mpa (11kgf/cm <sup>2</sup> )
		180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など	0.98Mpa (10kgf/cm <sup>2</sup> )

サイズ:		ねじサイズ(PT)	L	H(全開)	D
	EA470CB-2	1/4	44	68	55
	EA470CB-3	3/8	48	68	55
	EA470CB-4	1/2	52	68	55
	EA470CB-6	3/4	60	93	60
	EA470CB-10	1	72	100	70
	EA470CB-12	1 1/4	80	122	80
	EA470CB-14	1 1/2	90	138	90
	EA470CB-20	2	100	153	100

